

Sorvauspitimen perusrunko värinävaimennus, 10×D, Järjestelmän / varren Ø: DM/60



Tilaustiedot

Tilausnumero	264922 DM/60
GTIN	4251414902220
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/4-18 NPT

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2 \text{ varren } \varnothing + H + \text{keskisiirtymä leikkuupää}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L_{ges} : 808 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 10 mm

kiinnittämätön leveys S: 254 mm

suositeltu kiinnityspituus: 240 mm

Asennusruuvi: 269025 1

Tekninen kuvaus

kiinnittämätön leveys S	254 mm
Kokonaispituus L_{ges}	808 mm
Varren Ø	60 mm
Perusrungon keskisiirtymä H	10 mm

Järjestelmä	DM
suositeltu kiinnityspituus	240 mm
Asennusruuvi	269025 1
SisäSORvaussyvyys enint.	10×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500