

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/08



Tilaustiedot

Tilausnumero	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpää **värinää vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10×D asti.**

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: DWLNR/L 08

Sopiva kääntöterä: WN.. 0804..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 48 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 35 mm

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kokonaispituus	35 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	48 mm

Terän koko	8 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 4
sopii perusrungolle	264910–264922
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 1
Keskisiirto	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	DWLNRL/L 08
Aluslevy	259033 6
Järjestelmä	DM
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Saksyksikkö	259502
Aluslevy	259228
Ruuvi aluslevylle	259614
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10