

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/15



Tilaustiedot

Tilausnumero	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: DDUNR/L 15

Sopiva kääntöterä: DNMG 1506..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 48 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 35 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto	27 mm
sopii perusrungolle	264910–264922
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 4
Järjestelmä	DM
Sopiva kääntöterä	DNMG 1506..
Kokonaispituus	35 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	48 mm
Terän koko	15 mm
Aluslevy	259033 3
ISO-koodi teräpäätä	DDUNR/L 15
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Sarja	Teräpäätä
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Saksisyksikkö	259506
Aluslevy	259225
Ruuvi aluslevylle	259612
Momenttiruuvalttaa asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10