

## Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpä: SCLCR/L 12

Sopiva kääntöterä: CC.. 1204..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 49 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 32 mm

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi teräpä	SCLCR/L 12
Terän koko	12 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 3
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Järjestelmä	DM
sopii perusrungolle	264910–264922
Kokonaispituus	32 mm
Keskisiirto	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Sarja	Teräpä
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269406
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15