

## Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/09



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: SCLCR/L 09

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 24 mm

Keskisiirto: 13 mm

Kokonaispituus: 20 mm

### Tekninen kuvaus

Terän koko	09 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus	20 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Järjestelmä	QC
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Keskisiirto	13 mm
sopii perusrungolle	264900–264908
ISO-koodi teräpäätä	SCLCR/L 09
Sarja	Teräpäätä
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269407
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500