

Garant**Ulko-/sisäpuolinen pistoterä, HB7020, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273701 2 |
| GTIN | 4045197770745 |
| Tuoteluokka | 21J |

Kuvaus**Malli:**

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 2 mm |
| Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm |
| Syöttö f | 0,05 - 0,15 mm/kierr, |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| Pääkäyttöalue | P |
| Oheiskäyttö | M |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | HB7020 |
| Kulman säde R | 0,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 200 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 250 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |