

Garant**Ulko-/sisäpuolinen pistoterä, HB7020, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273701 3
GTIN	4045197770752
Tuoteluokka	21J

Kuvaus**Malli:**

Lastunmurtaja pienille halkaisijoille ja leikkausvoiman pienentämiseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Syöttö f	0,07 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7020
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		