


Garant**Ulko-/sisäpuolinen pistoterä, HU7310, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273664 3
GTIN	4045197770653
Tuoteluokka	21L

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Syöttö f	0,07 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	Ti
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HU7310
Kulman säde R	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		