

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille $\varnothing d = 16$ mm, Kierre M \times L:
M8X95****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301362 M8X95
GTIN	4045197770837
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Ulko- \varnothing D	12,8 mm
Reiän \varnothing D ₁	8,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm
kierre M	M8
Varren \varnothing d	16 mm
Hyötypituus L ₁	40 mm
Sovitin	$\varnothing d = 16$ mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

