

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 20 mm, Kierre M × L:
M10X140****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	140 mm
Reiän Ø D ₁	10,5 mm
kierre M	M10
Ulko-Ø D	17,8 mm
Hyötypituus L ₁	80 mm
Sovitin	Ø d = 20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

