

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille $\varnothing d = 20$ mm, Kierre M \times L:
M10X180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	180 mm
Reiän $\varnothing D_1$	10,5 mm
Varren $\varnothing d$	20 mm
kierre M	M10
Ulko- $\varnothing D$	17,8 mm
Hyötypituus L_1	120 mm
Sovitin	$\varnothing d = 20$ mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

