

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 25 mm, Kierre M × L:
M12X136****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	23 mm
kierre M	M12
Varren Ø d	25 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	136 mm
Hyötypituus L ₁	80 mm
Sovitin	Ø d = 25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

