

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 32 mm, Kierre M × L:
M16X160****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301368 M16X160
GTIN	4045197770929
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	160 mm
kierre M	M16
Varren Ø d	32 mm
Ulko-Ø D	29 mm
Reiän Ø D ₁	17 mm
Hyötypituus L ₁	100 mm
Sovitin	Ø d = 32 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

