

Kokonaiskorkeus c	55 mm
Perusrungon leveys B	115 mm
suurin kokonaispituus L ₄	271 mm
Perusrungon pituus a	169 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	BM-ruuvipuristin, sininen
Leukaväli A	60 mm
Kiristysurien leveys	13 mm
Leukojen korkeus C	25 mm
Paino	3,2 kg
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin

Tarvikkeet

Vaihtoleukapari (2 kpl) pikakiinnitys- tai porakoneruuvipuristimeen tyypille 60	365036 60
Ohjaukisko nroon 365023	365025
Tuki Tyyppi 1	365028 1
Käsi­käyt­­töisen porakoneruuvipuristimen vaihtokara tyypille 60	365037 60