

**Garant**

## Käsi käyttöinen porakone ruuvipuristin, Leukaväli A: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	365035 120
GTIN	4045197770691
Tuoteluokka	31S

### Kuvaus

#### Malli:

- Kestävä rakenne ja luja kara.
- Leuat on karkaistu ja hiottu.
- Tarkka kiinnitys tasojohteen avulla.
- Yksi leuka, jossa on pysty- ja vaakaprisma pyreille materiaaleille, toinen leuka sileä.
- Litteiden kappaleiden kiinnittämiseksi molemmat leuat ovat kavennettuja.
- Patentoitava integroitu epäkeskinen pikakiinnitys laite, joka takaa turvallisen kiinnityksen porakoneen pöytään.
- Pikakiinnitys urien alueella mahdollistaa kiinnitetyn työkappaleen työstämisen joustavasti ja tehokkaasti missä tahansa asennossa koko porakoneen pöydällä ilman, että työkappaletta tarvitsee kiinnittää uudelleen.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

#### Raaka-aine:

Runko ja liikkuvat leuat ovat erikoisvalua.

#### Tarkkuus:

Alle **0,10 mm**.

### Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus c	90 mm
Kiinnitysalue b	173 mm

Leukojen korkeus C	40 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	BM-ruuvipuristin, harmaa
suurin kokonaispituus L <sub>4</sub>	556 mm
Kiristysurien etäisyys	160 mm
Leukaväli A	120 mm
Perusrungon pituus a	340 mm
Paino	18 kg
Kiristysurien leveys	17 mm
Perusrungon leveys B	193 mm
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Tuki Tyyppi 2	365028 2
Vaihtoleukapari (2 kpl) pikakiinnitys- tai porakoneruuvipuristimeen tyyppille 120	365036 120
Ohjaukisko nroon 365023	365025
Käsi­käyt­­töi­sen porakoneruuvipuristimen vaihtokara tyyppille 120	365037 120