




Käsi käyttöinen porakoneruuvipuristin, Leukaväli A: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	365045 100
GTIN	4045197771025
Tuoteluokka	32D

Kuvaus

Malli:

- Tukeva ja kätevä rakenne.
- Leuat on karkaistu ja hiottu.
- Kokonaispituus pysyy samana (kara upotettu kädensijaan!).
- Yleiskiinnitysmahdollisuus kiilaurien avulla.
- Liikkuva leuka, sivusta ohjattu.
- Kiinte kiinnitysleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko valurautaa.

Tarkkuus:

Alle 0,20 mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue b	87 mm
Leukojen korkeus C	30 mm
Paino	4,8 kg
Leukaväli A	100 mm

Perusrungon pituus a	288 mm
Kokonaiskorkeus c	64 mm
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin

Tarvikkeet

Vaihtoleukapari (2 kpl) käsikäyttöisiin porakone-ruuvipuristimiin tyypille 100	365046 100
--------------------------------------------------------------------------------	------------