



Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 150mm



Tilastiedot

Tilausnumero	412821 150
GTIN	4045197770233
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

- **Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.**
- **Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.**
- **Kestävä metallikuori.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.

Tekninen kuvaus

Automaattinen sammutus	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Lukema	0,0005 tuuma
Kalibrointi	A1
Leukapituus	40 mm
Kotelon materiaali	Metalli
Lukema	0,01 mm

Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236