

HOLEX**Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412821 300
GTIN	4045197770264
Tuoteluokka	42A

Kuvaus**Malli:**

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

- **Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.**
- **Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.**
- **Kestävä metallikuori.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560, tunnus CR2032.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Automaattinen sammutus	kyllä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Leukapituus	60 mm

Mittausalue	0 - 300 mm
Kalibrointi	A1
Kotelon materiaali	Metalli
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236