



Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418742 150
GTIN	4045197770295
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta nro 418744.

Tekninen kuvaus

Läpimitan mittauskisko	16×4 mm
Kalibrointi	A1
Siltapituus	100 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm

Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1