

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 10
GTIN	2050001839480
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Korkeus	4,5 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	13 N
Porauksen Ø	3 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

