

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 13
GTIN	2050001839497
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Ø	13 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	30 N
Porauksen Ø	3 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

