

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 48mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 085932 48 |
| GTIN | 2050001849205 |
| Tuoteluokka | 08Q |

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päälystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ø | 48 mm |
| Nimellispitovoima | 870 N |
| Korkeus | 11,5 mm |
| Porauksen Ø | 8,5 mm |
| Lämmönkestävyys enintään | 80 °C |
| Magneettisydämen materiaali | neodyymi |
| Tuotetyyppi | Tasomagneetti |

