

Garant**ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309617 25
GTIN	4045197771759
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Liukupinta, kuulalaakeroitu. Pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima. **Urilla.**

Sopii:

HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka nro 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400, tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	24 mm
Suurin kiristysmomentti	101 Nm
ER-holkeille	25 mm
Kierre	M34×1,5

Ulko-Ø D	44 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri