

**Garant****ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309617 32
GTIN	4045197771766
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Liukupinta, kuulalaakeroitu. Pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima. **Urilla.**

**Sopii:**

HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka nro 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Erikoistarvike:**

Haka-avain nro 628400, tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	26 mm
Ulko-Ø D	51,8 mm
ER-holkeille	32 mm
Kierre	M42×1

Suurin kiristysmomentti	136 Nm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyppi	Kiristysmutteri