

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	36 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M16
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 35
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 6
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 11	259025 11
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600