

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L	170 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P16
Terän koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 11
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Aluslevy	259031 35
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 6
Varren koko	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 11	259025 11
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600