

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	19 mm
Aluslevy	259031 36
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P19
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Varren koko	32 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 7
Kokonaispituus L	170 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle 10 osaa Tyyppi 2

259026 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Aluslevy Tyyppi 36

259031 36

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500