

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 35
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M16
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Ruuvi aluslevylle	259025 11
Pään pituus L ₁	36 mm
Varren koko	25 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 6
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 11	259025 11
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600