

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	32 mm
Aluslevy	259031 35
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 6
Kokonaispituus L	170 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 11
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P16
Terän koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 11	259025 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600