

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisarja	259044 6
Jousisokka-srj.	259047 4
Kiinnitysvipu	259015 12
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2525M16
Terän koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	29 mm
Varren koko	25 mm
Aluslevy	259031 35
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	22 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4