

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	PCBNR/L 3232P16
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kiinnitysvipu	259015 12
Jousisarja	259044 6
Jousisokka-srj.	259047 4
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	27 mm
Varren koko	32 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Aluslevy	259031 35
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6