

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PCBNR/L 3232P19
Pään pituus L ₁	35 mm
Terän koko	19 mm
Toimintaleveys L ₄	27 mm
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Jousisarja	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Kiinnitysvipu	259015 13
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Jousisokka-srj.	259047 5
Aluslevy	259031 36
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13