

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 35
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Jousisokka-srj.	259047 4
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisarja	259044 6
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	29 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2525M16
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35