

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 35
Jousisarja	259044 6
Pään pituus L ₁	35 mm
Toimintaleveys L ₄	27 mm
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 3232P16
Jousisokka-srj.	259047 4
Kiinnitysvipu	259015 12
Kokonaispituus L	170 mm
Varren koko	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35