

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	170 mm
Varren koko	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Kiinnitysvipu	259015 13
Terän koko	19 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Aluslevy	259031 36
Jousisokka-srj.	259047 5
Jousisarja	259044 7
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 3232P19
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	27 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36