

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 35
Jousisokka-srj.	259047 4
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisarja	259044 6
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 3232P16
Varren koko	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	34 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35