

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	19 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Kiinnitysvipu	259015 13
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Aluslevy	259031 36
Jousisarja	259044 7
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Toimintaleveys L ₄	40 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 3232P19
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13