

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 13
Kokonaispituus L	170 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 3232P19
Terän koko	19 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Aluslevy	259031 36
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Varren koko	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Jousisarja	259044 7
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7