

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 50/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	48 mm
Terän koko	19 mm
Kiinnitysvipu	259015 13
Kokonaispituus L	350 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	63 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Jousisarja	259044 7
ISO-koodi pidin	A50U PCLNR/L19
Keskisiirto L ₃	35 mm
Aluslevy	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	50 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500