

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	6 mm
Varren koko	8 mm
ISO-koodi pidin	SCRCL/L 0808D06
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500