

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	10 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	70 mm
ISO-koodi pidin	SCRCL/L 1010E06
Terän koko	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500