

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	15 mm
Varren koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L ₄	13 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 1212F09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500