

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SCRCR/L 1616H09
Toimintaleveys L ₄	17 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 1
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 1	269005 1
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500