

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	22 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Terän koko	9 mm
Aluslevy	269005 1
Pään pituus L ₁	18 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 2020K09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 1	269005 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500