

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 5
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Terän koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 2020K12
Aluslevy	269005 6
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 16
Pään pituus L ₁	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 16	269028 16
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500