

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Toimintaleveys L ₄	9 mm
Terän koko	6 mm
Varren koko	8 mm
Pään pituus L ₁	10 mm
ISO-koodi pidin	SCRCL/L 0808D06
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	60 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500