

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	13 mm
Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	80 mm
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	SCRRCR/L 1212F09
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500