

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi aluslevylle	269013 2
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 1616H09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	17 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Aluslevy	269005 1
Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	9 mm
Varren koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 1	269005 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500