

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	22 mm
Aluslevy	269005 6
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Terän koko	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 16
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 2020K12
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Aluslevy Tyyppi 6

269005 6

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP

674252 20IP

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 16

269028 16

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500