

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12 mm
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 2525M12
Aluslevy	269005 6
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	27 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 16
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 16	269028 16
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500